



Alkolsüz İçecek Oksijen Analizörü

Ürün Numarası:

DGKM1100-TPO

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

mL cinsinden hava ve ambalajdaki toplam oksijen ölçümleri ile kutu korozyonu ve ürün dengesi kontrolü için tek bir çözüm.

Kontrol ünitesi, oksijen sensörü, delme aleti ve aksesuarlardan oluşan set.

Gazlı ve gazsız içecekler için ambalajda hızlı ve kolay ölçümler

Alkolsüz İçecek Analizörü, Hach LDO teknolojisini kullanarak şişelenmiş ve kutu içeceklerde mililitre (mL) cinsinden çözünmüş oksijen ölçümünü hızla gerçekleştirir. Kullanımı kolaydır; (çalkalanmış) bir şişeyi veya kutuyu platformun üzerine yerleştirip delmeniz yeterlidir. Analizör, oksijen seviyesini izleyerek tepe boşluğu hacmindeki havayı ve çalkalanmış ambalajların içerisindeki alkolsüz içeceklerde bulunan toplam havayı belirler.

Hızlı ölçüm süresi sayesinde paketleme hattı üzerinde en az etki

İki saniyelik ölçüm sıklığıyla oksijen değerlerinin anında ölçülmesini sağlar, gereksiz hat durma sürelerini azaltır ve üretim çalışma süresini artırır. Gazlı ve gazsız içeceklerde ambalaj içi havaya ilişkin son derece doğru değerler sunar.

Ürün dengesi için oksijen seviyelerini belirler

Renk ve ürün dengesinde olumsuz değişikliklere neden olabilecek ürün oksitlenmesini önler. Analizör, tekrarlanabilir TPO doğrulama standardı ile çalkalanmış ambalajlardaki çözünmüş oksijen değerlerini kullanarak TPO'yu hesaplar. Verilerin kaydedilmesini, doğru şekilde ayarlanmasını ve CO₂ tüketiminin azaltılmasını sağlayan hava hesaplama yazılımına sahiptir.

Minimum durma süresi sayesinde fazla bakım gerektirmez

12 ay boyunca sapma yapmaz ve membranların veya elektrolitlerin değiştirilmesi gerekmez. Lüminesan teknolojisi sayesinde bu sensör, membranların veya elektrolitlerin değiştirilmesini gerektirmez. Ayrıca, sensörün doğruluğu proses değişiminden veya basınç şoklarından etkilenmez.

Teknik özellikler

Garanti:

24 aylar

Kutudakiler:

Orbisphere 410 kontrol ünitesi, 3 metre kablo ile LDO sensörü (0-2000 ppb) with 3 m cable, delme aleti, içecek paketi örnekleyicisi, akış haznesi, koruma kalkanı, güç kablosu, çeşitli aksesuarlar

Kutudakiler

Orbisphere 410 kontrol ünitesi, 3 metre kablo ile LDO sensörü (0-2000 ppb) with 3 m cable, delme aleti, içecek paketi örnekleyicisi, akış haznesi, koruma kalkanı, güç kablosu, çeşitli aksesuarlar