



Kazan/Kondensat Tarzı Paslanmaz Çelik Dijital Temaslı İletkenlik Sensörü, Düşük İletkenlik ($k=0,5$)

Ürün Numarası: D3444B8.99
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
1 hafta içinde teslimat

Ultra saflık uygulamalarından yüksek iletkenlik uygulamalarına kadar üstün düzeyde doğruluk.

$k = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ nominal hücre sabitine sahip temaslı iletkenlik sensörü, $\frac{3}{4}$ inç erkek NPT dişli 316 paslanmaz çelik gövde, 6 m analog kablo ve titanyum elektrot. Dijital Ağ Geçidi ve 1 m dijital uzatma kablosu içerir.

Ölçüm aralığı 0 - 1000 $\mu\text{S/cm}$, 0,001 - 20 $\text{M}\Omega$.

Yüksek performanslı tasarım

Bu sensörler ultra saf su, yerinde temizlik (CIP) ve kazan/kondensat izleme dahil olmak üzere zorlu uygulamalar için yüksek kaliteli, sağlam malzemeler kullanılarak detaylı toleranslarla üretilmiştir. Her sensör benzersiz ve dört haneli hücre sabitinin tayin edilmesi için testten geçirilir. Ayrıca sıcaklık değişikliklerine $\pm 0,1^\circ\text{C}$ doğrulukta olağanüstü hızlı yanıt vermesi için her sensör, ucuna yerleştirilmiş bir PT1000 RTD sıcaklık elemanına sahiptir.

Direnç ve iletkenlik ölçme özelliği

Bu geliştirilmiş performanslı sensörler, 0,057 $\mu\text{S/cm}$ veya 18,2 $\text{M}\Omega$ 'dan (teorik olarak saf su) 200.000 $\mu\text{S/cm}$ 'ye kadar ölçüm yapar.

Çok yönlü montaj tarzları

Sıkıştırma Bağlantı Parçalı Sensörlerde titanyum elektrotlar ve 102 mm yerleştirme derinliğine kadar genel kurulum için bir sıkıştırma bağlantı parçası bulunur. $\frac{1}{2}$ inç veya $\frac{3}{4}$ inç erkek NPT sıkıştırma bağlantı parçaları PVDF veya 316 paslanmaz çelik olarak sunulur. Sensörü, akışı durdurmadan prosese dahil etmek veya prostesten geri çekmek için 316 paslanmaz çelik bilye valfli donanım tertibatıyla kullanılmak üzere bu sensörün daha uzun bir modeli sunulur. Daha uzun modeli, bir sıkıştırma bağlantı parçasının içinden geçirilerek prosese dahil etmek de mümkündür. Maksimum yerleştirme derinliği 178 mm'dir.

Metalik Olmayan Genel Amaçlı Sensörler

Grafit elektrotlara ve $\frac{3}{4}$ inç erkek NPT dişli PPS gövdelere sahiptir. Standart $\frac{3}{4}$ inç T boru bağlantısının, 1- $\frac{1}{2}$ inç Hach rakor donanımının (yalnızca $k=10$ hücre sabitli sensörler için) içine monte edilir veya borunun ucuna takılır.

Yüksek Basınç ve Yüksek Sıcaklık Sensörleri

Kazan suyunun ve dönüş hatlarındaki kondensatın izlenmesi için tasarlanmıştır. Bunlar, 316 paslanmaz çelik elektrotlara ve dişli gövdelere ($\frac{3}{4}$ inç erkek NPT) sahiptir. $\frac{3}{4}$ inç weldolet bağlantısı kullanılarak kazan içine takılabilir veya standart $\frac{3}{4}$ inç T boru bağlantısı kullanılarak proses hattına monte edilebilirler.

Sihhi Yerinde Temizlik (CIP) Tarzı Sensörler

316 paslanmaz çelik elektrotlara ve entegre 1- $\frac{1}{2}$ inç veya 2 inç flanşa sahiptir. Bu sensörler, standart sihi montaj donanımı kullanılarak takılabilir.

Çok Özellikli "Tak ve Çalıştır" ve Dijital SC Kontrol Ünitesi

Hach SC kontrol ünitesi için gerekli hiçbir karmaşık kablo bağlantısı veya kurulum prosedürü yoktur. Tüm Hach dijital sensör kombinasyonları takıldığında kullanıma hazırdır; hepsi "tak ve çalıştır" özelliğine sahiptir.

Akış:	0 - 3 m/sn maksimum, tamamen daldırılmış
Basınç aralığı:	0 - 20,7 bar
Daldırma derinliği:	72,39 mm
Digital Gateway:	External Digital Gateway
Doğruluk:	200 µS/cm üzerinde okuma değerinin ±%2'si
Hassasiyet:	okuma değerinin ±%0,5'i
Hücre sabiti:	0,5 cm ⁻¹
İletim mesafesi:	100 m maksimum;
	1000 m maksimum, sonlandırma kutusu kullanıldığında
Installation Kit:	3/4" NPT
Installation requirement:	316 Stainless Steel sensor body
İşletme sıcaklık aralığı:	-20 - 200°C
Kablo Uzunluğu:	Standart kablo uzunluğu (entegre) dijital sensör: 6 m
Kurulum türü:	Kazan/Kondensat
Kutudakiler:	Şunları içerir: 6 m kabloya sahip sensör, dijital ağ geçidi, uzatma kablosu ve kılavuz
Malzeme (elektrot):	316 Paslanmaz Çelik
Numune ile temasta olan malzemeler:	316 paslanmaz çelik ve titanyum elektrotları, PEEK izolatör ve fluoroelastomer contalar
Ölçüm aralığı:	0,001 - 20 MΩ
Sensör kablosu:	Dijital: PUR (polietilen) 5 iletkenli, korumalı, derecesi 150°C (302°F)
Sensör türü:	Dijital
Sensör vidası:	0,75 inç
Sıcaklık kompanzasyonu:	Sıcaklık Kompanzasyonu: PT1000 RTD
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20 - 200°C
Tekrarlanabilirlik:	okuma değerinin ±%0,5'i
Tepki süresi:	Adım değişikliğinden sonra 30 saniye içinde okuma değerinin %90'ı

Kutudakiler

Şunları içerir: 6 m kabloya sahip sensör, dijital ağ geçidi, uzatma kablosu ve kılavuz