



## DR300 Pocket Colorimeter, Çözünmüş Oksijen, Kutu ile

Ürün Numarası: LPV445.99.03110  
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

### Kanıtlanmış geçmiş. Doğru ve Hızlı.

Hach Pocket Colorimeter'in güvenilirliğine sahip DR300, daha kullanıcı dostu bir tasarım sunar

Reaktiflerin kite dahil olmadığını ve ayrıca satın alınması gerektiğini lütfen unutmayın.

### Sağlamlık

Hach, 1993'ten beri güvenilir ve doğru ölçümler sunan üstün kalitede kimyalar ve kolorimetre cihazları sunmuştur.

### Basit

Basit, sezgisel kullanım sayesinde olası manuel hatalar azalır ve her seferinde güvenebileceğiniz, doğru ölçüm verileri sağlanır. Geliştirilmiş arkadan aydınlatmaya sahip daha geniş ekran, ölçümlerin her koşulda çok daha kolay bir şekilde okunabilmesini sağlar.

### Dayanıklı

Sağlam ve su geçirmez (IP67) tasarım; sahada veya yolda karşılaştığınız her türlü koşula (düşürme, aşırı sıcaklık, yağmur ve kir) dayanıklıdır.

## Teknik özellikler

|                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbans:                      | 0 - 2,5 mAbs                                                                                                                                                                                      |
| Ağırlık:                        | 0,25 kg                                                                                                                                                                                           |
| Boyut (Y x G x D):              | 34 mm x 69 mm x 157 mm                                                                                                                                                                            |
| Dalga Boyu:                     | 528 ±2 nm                                                                                                                                                                                         |
| Dedektör:                       | Silikon fotodiyot                                                                                                                                                                                 |
| Ekran:                          | Arkadan aydınlatmalı LCD                                                                                                                                                                          |
| Garanti:                        | 24 aylar                                                                                                                                                                                          |
| Güç kaynağı:                    | Dört adet AAA alkalin pil; yaklaşık kullanım ömrü 5000 test                                                                                                                                       |
| İşletme koşulları:              | 0 - 50°C; %0 - 90 bağıl nem (yoğuşmasız)                                                                                                                                                          |
| Kaynak lamba:                   | Işık yayan diyot (LED)                                                                                                                                                                            |
| Kutudakiler:                    | Her bir DR300 Pocket Colorimeter; pilleri, numune hücreleri ve kullanım kılavuzunu da içeren sağlam bir özel taşıma çantasında kullanıma hazır olarak gelir. Reaktifler ayrıca satın alınmalıdır. |
| Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı: | IP67, 1 m'de 30 dakika boyunca su geçirmez                                                                                                                                                        |
| Numune Hücresi Uygunluğu:       | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)                                                                                                                                                                       |
| Ölçüm aralığı:                  | 0,2 - 10,0 mg/L O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                    |
| Ölçüm metodu:                   | HRDO                                                                                                                                                                                              |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Önemli özellik:          | Kutu ile                    |
| Parametre:               | Oksijen, çözünmüş           |
| Spektral Bant Genişliği: | 15 nm filtre bant genişliği |
| Veri saklama:            | Son 50 ölçüm                |

---

## Kutudakiler

Her bir DR300 Pocket Colorimeter; pilleri, numune hücreleri ve kullanım kılavuzunu da içeren sağlam bir özel taşıma çantasında kullanıma hazır olarak gelir. Reaktifler ayrıca satın alınmalıdır.