



Hach 9525sc DCCP Sistemi, Spesifik İletkenlik, Katyon İletkenliği, Hesaplanan pH ve Gazı Boşaltılmış Katyon İletkenliği, Rejeneratif Soğutucu ile

Ürün Numarası: 9525.99.20CCR

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Kolay Entegrasyon. Kolay Çalıştırma.

Hach'ın gazı boşaltılmış katyon iletkenlik paneli (DCCP) sisteminin en çok kullanılan sürümü, numune akışındaki CO₂ giderildikten sonra gazı boşaltılmış katyon iletkenliğine (DCC) ek olarak spesifik iletkenliği (SC), katyon iletkenliğini (CC) ve hesaplanan pH değerini ölçer. Ayrıca tutarlı ve etkili numune sıcaklığı sağlamak için dahili bir rejeneratif soğutucu da içermektedir. Bu kapsamlı çözüm; tasarım, kurulum, eğitim, bakım, işletim ve tesisi başlatma süresinden tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda en önemli varlıklarınızı ve ekipmanlarınızı da korumanıza yardımcı olur.

- Operatör güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır
- Kompakt, duvara monte tasarım
- ASTM D4519 standardına uygun olarak çalışır

Güvenilir ölçümler

Hach'ın yeniden tasarlanan Gazı Boşaltılmış Katyon İletkenlik Analizörü, numunedeki CO₂ gazını etkili bir şekilde gidererek önemli oranda zaman ve emek tasarrufu sağlayan hızlı ve güvenilir sonuçlar sunar.

Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

Mevcut veya yeni SWAS sistemleriyle kolay entegrasyon için kompakt, duvar montajı alanı gereksinimi.

Kolay ve Güvenli Kullanım

Yeni 9525sc, ek soğutma suyu kaynağı gerektirmez ancak bunun yerine rejeneratif soğutma seçeneğine imkan tanır ve buharı yoğunlaştırarak havalandırma deliği tahliyesi ile güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar.

Teknik özellikler

Ağırlık:	50 kg
Akış:	100 - 150 mL/dk; 6 - 9 L/sa
Doğruluk:	< %2
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Garanti:	24 aylar
Hücre sabiti:	0,01 cm ⁻¹
Includes 9523sc:	Evet
İşletme sıcaklık aralığı:	Önerilen çalışma sıcaklığı: 23 - 27°C

Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP66 / NEMA 4X
Ölçüm aralığı:	0,01 - 200 µS/cm
Ortam sıcaklığı:	2 - 50 °C
Parametre:	Spesifik İletkenlik, Katyon İletkenliği, Hesaplanan pH ve Gazı Boşaltılmış Katyon İletkenliği
Regenerative Cooling:	Evet
Region:	AB
Saklama koşulları:	0 - 50°C
	%0 - 85 bağıl nem, yoğuşmasız