



SC4200c Claros Konnektörü, Wi-Fi/Hücresel için Harici Kutu, fiş ile, 1 Dijital Sensör için

Ürün Numarası: LXV524.99.140A0
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Uzaktan erişebilirlik ile kontrol cihazınızı geliştirin

Online sistem verilerine her zaman, her yerden uzaktan erişim için mevcut Hach SC200 veya SC1000 cihazınızı bağlayın.

Cihazın Doğruluğunu Sağlama

Bağlı herhangi bir cihaz ile ilgili adım adım talimatlar operatörlerin bakımı doğru bir şekilde yapmasını sağlamaya, eğitimi kolaylaştırmaya, durma süresini en aza indirmeye ve doğru cihaz performansı sağlamaya yardımcı olur.

Uzaktan İzleme

Ölçümlerinize ve cihazlarınıza sürekli uzaktan erişim ile tesisinizin ve proseslerinizin 7/24 gözetimini yapın.

Gerekli Olduğunda Bakım

Kestirimci tanımlama yazılımı, cihazlarınızın sağlığını sürekli olarak izleyerek bakım programınızı optimize etmenize ve gerçek ihtiyaçlara göre önceliklendirme yapmanıza olanak tanır.

Teknik özellikler

Ağ bağlantısı:	LAN versiyon: İki Ethernet konnektörü (10/100 MB/sn), anahtar işlevi, M12 dişli D-kodlama konnektörü. Hücresel versiyon: SIM kart tutucu (3G/4G).
Ağırlık:	Bağlantı türü, kontrol cihazı yapılandırmasına bağlıdır.
Analog çıkış fonksiyon modu:	1,7 kg (yalnızca kontrol cihazı, modülsüz)
Boyutlar:	Doğrusal, PID
Cellular:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 inç)
Ekran:	External Box for Wi-Fi/Cellular
Enerji gereksinimi (Hz):	Yok
Enerji gereksinimi (Voltaj):	50/60 Hz
İletişim Kabiliyeti:	100 - 240 V AC
İşletme sıcaklık aralığı:	Profibus DPV1 card
Kanal girişleri:	LAN versiyon: -20 - 60°C Hücresel versiyon: -20 - 55°C
	½ inç NPT kablo borusu

Kirlilik derecesi:	2
Koruma sınıfı:	I, koruyucu topraklamaya bağlı
Kurulum kategorisi:	Kategori II
Kutudakiler:	SC4200c Claros Konnektörü, Wi-Fi/Hücresele, Kullanıcı Kılavuzu ve Güç Kablosu.
Malzeme:	Uzaktan Servis Konnektörü Kablosunun ayrıca sipariş edilmesi gerekir.
Manuel dilleri:	Polikarbonat, alüminyum (toz boya kaplı), paslanmaz çelik
Montaj biçimi:	Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	Duvar, Direk veya Pano Montajı
Ölçümler:	NEMA 4X/IP66, paslanmaya dayanıklı kaplama ile metal muhafaza
Plug:	SC kontrol cihazına tek bağlantı
Röle: İşletim modu:	Yes
Röleler:	Birincil veya ikincil ölçüm, hesaplanmış değer (yalnızca çift kanal) veya zamanlayıcı
	Yüksek gerilim:
	İki röle (SPDT)
	Azami anahtarlama gerilimi: 250 VAC
	Azami anahtarlama akımı: 5 A (sadece dirençli yük)
	Azami anahtarlama gücü: 1250 VA, 125 W (sadece dirençli yük)
	Kablo kalibresi: 0,75 ila 2,5 mm ² (18 ila 12 AWG)
	Düşük gerilim:
	Her bir düşük gerilim röle modülünde dört röle
Saklama koşulları:	-20 - 70°C, %0 - 95 bağıl nem, yoğuşmasız
Tanım:	SC200 veya SC1000 cihazına bağlanan mikro işlemci kontrollü ve menü ile yönetilen ağ geçidi
USB girişi:	Veri indirme ve yazılım yükleme için kullanılır. Kontrol cihazı, bağlı her sensör için yaklaşık 20.000 veri noktası kaydeder.
Uygunluk sertifikasyonları:	CE onaylı (tüm sensör tipleriyle). ETL'nin UL ve CSA güvenlik standartlarına göre genel konumlarda kullanım için listelenmiştir (tüm sensör tipleriyle birlikte).
	AC gücüyle çalışan belirli modeller, Underwriters Laboratories tarafından UL ve CSA güvenlik standartlarına göre genel güvenlik konumlarında kullanım için listelenmiştir (tüm sensör tipleriyle birlikte).
Uyumlu ağ teknolojileri:	GSM 3G/4G (ör. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone vb.)
	Harici CDMA (ör. Verizon)
Uyumlu Cihazlar:	Amonyum: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrat: Nitratx sc, N-ISE sc, Nitratx clear/eco/plus sc
	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organik Maddeler: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	İletkenlik: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Çözünmüş Oksijen: LDO 2 sc

Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc

Klor dioksit: 9187sc

Askıda Katı Madde: Solitax sc, TSS sc

Çamur Seviyesi: Sonatax sc

Bulanıklık: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc

Yükseklik: 2000 m maksimum

Kutudakiler

SC4200c Claros Konnektörü, Wi-Fi/Hücresel, Kullanıcı Kılavuzu ve Güç Kablosu.Uzaktan Servis Konnektörü Kablosunun ayrıca sipariş edilmesi gerekir.