



Hach 9525sc DCCP Sistemi, yalnızca Gazı Boşaltılmış İletkenlik, 230 VAC

Ürün Numarası: 9525.99.0020DG
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Kolay Entegrasyon. Kolay Çalıştırma.

Gazı boşaltılmış katyon iletkenlik paneli (DCCP) sistemimizin en temel versiyonu, numune akışındaki CO₂ gazını giderir ve gazı boşaltılmış katyon iletkenliğini (DCC) ölçer. Bu kapsamlı çözüm; tasarım, kurulum, eğitim, bakım, işletim ve tesisi başlatma süresinden tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda en önemli varlıklarınızı ve ekipmanlarınızı da korumanıza yardımcı olur.

- Operatör güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır
- Kompakt, duvara monte tasarım
- ASTM D4519 standardına uygun olarak çalışır

Güvenilir ölçümler

Polymetron 9523 + DCCP hesaplanan pH değerine dayalı yeni izleme yöntemi, harcadığınız zamanı ve çabayı büyük ölçüde azaltarak güvenilir sonuçlar sağlar.

Bakımda ve kurulumda zamandan kazanın

Gazı boşaltılmış iletkenlik sisteminin kurulumu kolaydır ve gereken yıllık bakım maliyetleri de düşüktür. Bunun yanı sıra, katyon iletkenliği ve spesifik iletkenlik cihazlarının kurulumu kolayca gerçekleştirilebilir.

Esnek ve kompakt tasarım

Polymetron 9523 katyon iletkenliği analizörü, her müşterinin gereksinimlerine uyacak şekilde gazı boşaltılmış iletkenlik sistemiyle tek bir panelde birleştirilebilir veya ayrı olarak kullanılabilir.

Eğitim karmaşıklığını azaltın

Tek platform; yeni sistemleri daha hızlı bir şekilde kullanıma aldırarak ürün işlemlerini öğretmek ve öğrenmek için gereken süreyi en aza indirir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	27,7 kg
Akış:	100 - 150 mL/dk; 6 - 9 L/sa
Bağlantı elemanı:	Numune giriş/çıkış bağlantıları: ¼ inç boru bağlantısı
Doğruluk:	< %2
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Enerji Tüketimi:	1,6 k VA

Garanti:	24 aylar
Hücre sabiti:	0,01 cm ⁻¹
Includes 9523sc:	Hayır
İşletme sıcaklık aralığı:	Önerilen çalışma sıcaklığı: 23 - 27°C
Kutudakiler:	Kit includes (1 ea.): 9525.99.0010 9525sc Degas System, 9523.99.09P2 Hach 9523sc Specific and Cationic Conductivity Analyzer, and pH Calculator, with 5x 4-20 mA Outputs, 100-240 V AC, 9525.99.7040 Degas System Extension Panel Kit
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP66 / NEMA 4X
Ölçüm aralığı:	0,01 - 200 µS/cm
Ortam sıcaklığı:	2 - 50 °C
Parametre:	Gazı Boşaltılmış İletkenlik
Regenerative Cooling:	Hayır
Region:	AB
Saklama koşulları:	0 - 50°C %0 - 85 bağıl nem, yoğuşmasız
Sertifikalar:	CE, UL, CSA
Soğutma suyu:	3,8 - 11,4 L/dk

Kutudakiler

Kit includes (1 ea.): 9525.99.0010 9525sc Degas System, 9523.99.09P2 Hach 9523sc Specific and Cationic Conductivity Analyzer, and pH Calculator, with 5x 4-20 mA Outputs, 100-240 V AC, 9525.99.7040 Degas System Extension Panel Kit