



Hach 9525sc DCCP Sistemi, Spesifik İletkenlik, Katyon İletkenliği, Hesaplanan pH ve Gazı Boşaltılmış Katyon İletkenliği

Ürün Numarası:

9525.99.20CCDG

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Kolay Entegrasyon. Kolay Çalıştırma.

Gazı boşaltılmış katyon iletkenlik paneli (DCCP) sistemimizin bu yükseltilmiş sürümü, numune akışındaki CO₂ giderildikten sonra gazı boşaltılmış katyon iletkenliğine (DCC) ek olarak spesifik iletkenliği (SC), katyon iletkenliğini (CC) ve hesaplanan pH değerini ölçer. Bu kapsamlı çözüm; tasarım, kurulum, eğitim, bakım, işletim ve tesisi başlatma süresinden tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda en önemli varlıklarınızı ve ekipmanlarınızı da korumanıza yardımcı olur.

- Operatör güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır
- Kompakt, duvara monte tasarım
- ASTM D4519 standardına uygun olarak çalışır

Güvenilir ölçümler

Polymetron 9523 + DCCP hesaplanan pH değerine dayalı yeni izleme yöntemi, harcadığınız zamanı ve çabayı büyük ölçüde azaltarak güvenilir sonuçlar sağlar.

Bakımda ve kurulumda zamandan kazanın

Gazı boşaltılmış iletkenlik sisteminin kurulumu kolaydır ve gereken yıllık bakım maliyetleri de düşüktür. Bunun yanı sıra, katyon iletkenliği ve spesifik iletkenlik cihazlarının kurulumu kolayca gerçekleştirilebilir.

Esnek ve kompakt tasarım

Polymetron 9523 katyon iletkenliği analizörü, her müşterinin gereksinimlerine uyacak şekilde gazı boşaltılmış iletkenlik sistemiyle tek bir panelde birleştirilebilir veya ayrı olarak kullanılabilir.

Eğitim karmaşıklığını azaltın

Tek platform; yeni sistemleri daha hızlı bir şekilde kullanıma aldırarak ürün işlemlerini öğretmek ve öğrenmek için gereken süreyi en aza indirir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	50 kg
Akış:	100 - 150 mL/dk; 6 - 9 L/sa
Doğruluk:	< %2
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Garanti:	24 aylar

Hücre sabiti:	0,01 cm ⁻¹
Includes 9523sc:	Evet
İşletme sıcaklık aralığı:	Önerilen çalışma sıcaklığı: 23 - 27°C
Kutudakiler:	Kit şunları içerir (her birinden 1 adet): 9525.99.0020 Polymetron 9525 Gaz Boşaltma Sistemi, 9523.99.09P4 Polymetron 9523 Spesifik ve Katyonik İletkenlik Analizörü ve pH Hesaplayıcı, 5x 4-20 mA Çıkış, 100-240 V AC, 9525.99.7040 Gaz Boşaltma Sistemi Uzantı Panel Kiti
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP66 / NEMA 4X
Ölçüm aralığı:	0,01 - 200 µS/cm
Ortam sıcaklığı:	2 - 50 °C
Parametre:	Gazı Boşaltılmış İletkenlik, Spesifik İletkenlik, Katyon İletkenliği, Hesaplanan pH
Regenerative Cooling:	Hayır
Region:	AB
Saklama koşulları:	0 - 50°C %0 - 85 bağıl nem, yoğuşmasız

Kutudakiler

Kit şunları içerir (her birinden 1 adet): 9525.99.0020 Polymetron 9525 Gaz Boşaltma Sistemi, 9523.99.09P4 Polymetron 9523 Spesifik ve Katyonik İletkenlik Analizörü ve pH Hesaplayıcı, 5x 4-20 mA Çıkış, 100-240 V AC, 9525.99.7040 Gaz Boşaltma Sistemi Uzantı Panel Kiti